


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.426 Moduulikaappi

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.426 - Moduulikaappi Rivikaappijärjestelmä VX25

VX-rivitysjärjestelmät osavien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 9680.426
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko Takaseinä Pohjalevyt
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	36 kg
Bruttopaino	38,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX moduulikaappi LKS=400x2200x600 mm, teräslevyä

# Hyväksynnät

---

Sertifikaatit

Pintakäsittely