


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.628

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 11.7.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.628 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Moduulikaappi

VX-rivitysjärjestelmät osavien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 9680.628
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko Takaseinä Pohjalevyt
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	47.25
Bruttopaino	52.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	137,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
EAN	4028177929715
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynät

Sertifikaatit

Pintakäsittely

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK