

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.146

Osaovi

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.146 - Osaovi VX-kaappeihin

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9682.146
Tuotekuvaus	Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A.
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Osaovi Erotuslista Saranat Lukko-osat Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Osaovien avautumiskulma enintään 130°
Lukko	Lukkojen määrä: 2
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 600 mm
Sopii:	Leveys: = 400 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,22 kg
Bruttopaino	5,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	VX osaovi LK=400x600, teräslevyä

Hyväksynät

Hyväksynät	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
------------	--