


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.174

## Osaovi

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.174 - Osaovi VX-kaappeihin

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9682.174
Tuotekuvaus	Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A.
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Osaovi Erotuslista Saranat Lukko-osat Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Osaovien avautumiskulma enintään 130°
Lukko	Lukkojen määrä: 3
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.400 mm
Sopii:	Leveys: = 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	17,5 kg
Bruttopaino	19 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	72,4 kg CO2 eq (Cat B)

## ominaisuudet

---

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	VX Partial door, WH: 600x1400 mm sheet steel

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK