


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.190

Osaovi

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.190 - Osaovi VX-kaappeihin

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro | SV 9682.190 |
| Tuotekuvaus | Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A. |
| Materiaali | Teräslevy, 2 mm |
| Pintakäsittely | Pintamaali |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Osaovi Erotuslista Saranat Lukko-osat Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Ohje | Osaovien avautumiskulma enintään 130° |
| Lukko | Lukkojen määrä: 4 |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm |
| Sopii: | Leveys: = 800 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 33 kg |
| Bruttopaino | 33,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 127,6 kg CO2 eq (Cat B) |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Tuotekuvaus | VX Partial door, WH: 800x2000 mm sheet steel |

Hyväksynät

| | |
|------------|--|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |