

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.304

# Tehokytkimen kannatinkisko

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.304 - Tehokytkimen kannatinkisko

Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.



## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9683.304
Tuotekuvaus	Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
Materiaali	Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	296 mm
Mitat	Pituus: 296 mm
Sopii:	Leveys: = 400 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,9 kg
Bruttopaino	2,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002936
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV air circuit-breaker support rail for VX (width 400 mm)

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK