

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.308

Tehokytimen kannatinkisko

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.308 - Tehokytkimen kannatinkisko

Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9683.308
Tuotekuvaus	Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
Materiaali	Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	696 mm
Mitat	Pituus: 696 mm
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,7 kg
Bruttopaino	3,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002936
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK