

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.312

Tehokytkenimen kannatinkisko

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.312 - Tehokytkimen kannatinkisko

Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9683.312
Tuotekuvaus	Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
Materiaali	Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	1 096 mm
Mitat	Pituus: 1.096 mm
Sopii:	Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	5,56 kg
Bruttopaino	5,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002936
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK