


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.328 Kiinnityskulma

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.328 - Kiinnityskulma tehokytkimen kannatinkiskoille

Tehokytkin-kannatinkiskon kiinnittämiseen.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9683.328
Tuotekuvaus	Tehokytkimen kantokiskon kiinnittämiseksi kaappiprofiiliin tai toimintalohkon sivuseinään.
Materiaali	Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,7 kg
Bruttopaino	4,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73182900
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV kiinnityskulma ilma- ja kompaktikatkaisijan kannatinkiskolle VX:lle, S=800mm 2kpl

## Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK