


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.328 Kiinnityskulma

Osavaltio: 26.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.328 - Kiinnityskulma tehokytkimen kannatinkiskoille

Tehokytkin-kannatinkiskon kiinnittämiseen.

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Tilausno | SV 9683.328 |
| Tuotekuvaus | Tehokytkimen kantokiskon kiinnittämiseksi kaappiprofiiliin tai toimintalohkon sivuseinään. |
| Materiaali | Teräslevy, 2,5 mm |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Sopii: | Syvyys: = 800 mm |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 4,7 kg |
| Bruttopaino | 4,98 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 19 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73182900 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Tuotekuvaus | SV air circuit mounting bracket for VX (depth 800 mm) |

Hyväksynät

| | |
|------------|---------------------------------|
| Selitykset | Vaativuudenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---------------------------------|