

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.426

## Toimintalohkojakajat

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.426 - Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9683.426
Rakenne	Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus	Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdessä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat	Leveys: 1.111 mm Syvyys: 580 mm
Sopii:	Leveys: = 1.200 mm Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	10,24 kg
Bruttopaino	11,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	42,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002525

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27400613

---

Tuotekuvaus

SV Compartment divider, WD: 1111x580 mm, for VX (WD: 1200x600 mm)

## Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK