

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.428

Toimintalohkojakajat

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.428 - Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9683.428
Rakenne	Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus	Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdessä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat	Leveys: 1.111 mm Syvyys: 780 mm
Sopii:	Leveys: = 1.200 mm Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	12,52 kg
Bruttopaino	13,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	52,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002525

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27400613

Tuotekuvaus

SV Compartment divider, WD: 1111x780 mm, for VX (WD: 1200x800 mm)

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK