

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.446

Toimintalohkojakajat

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.446 - Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9683.446
Rakenne	Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus	Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdessä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat	Leveys: 311 mm Syvyys: 580 mm
Sopii:	Leveys: = 400 mm Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,56 kg
Bruttopaino	3,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002525

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Compartment divider, WD: 311x580 mm, for VX (WD: 400x600 mm)

Hyväksynät

Hyväksynät	Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
