


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.468

# Toimintalohkojakajat

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.468 - Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

## ominaisuudet

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tilausno                | SV 9683.468  |
| Rakenne                 | Tuuletusaukotuksella   |
| Tuotekuvaus             | Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdessä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä. |
| Materiaali              | Teräslevy, 1,5 mm  |
| Pintakäsittely          | Sinkitty   |
| Toimitus                | Sis. kiinnitystarvikkeet   |
| Asennusohje             | Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.   |
| Mitat                   | Leveys: 511 mm<br>Syvyys: 780 mm   |
| Sopii:                  | Leveys: = 600 mm<br>Syvyys: = 800 mm   |
| Pakkausyksikkö          | 2 kpl  |
| Nettopaino              | 6,2 kg   |
| Bruttopaino             | 7,06 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 25,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse  |
| Tullitariffinimike      | 94039910   |
| ETIM 9                  | EC002525   |

## ominaisuudet

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
|------------|----------|

---

|             |   |
|-------------|---|
| Tuotekuvaus | SV Compartment divider, WD: 511x780 mm, for VX (WD: 600x800 mm) |
|-------------|---|

## Hyväksynät

---

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Hyväksynät | Lloyds Register |
|------------|-----------------|

---

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---------------------------------|