


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9686.030 Virtakiskopitimiin

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.030 - Virtakiskopitimiin virtakiskojen rivitykseen (kattoalue)

Kattoalueelle asennettujen virtakiskojärjestelmien rivitykseen kaapista toiseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9686.030
Tuotekuvaus	3-tai 4-napaisten lattakuparikiskoja käyttävien virtakiskojärjestelmien rivitykseen kaapilta toiselle kattoalueella.
Materiaali	Duroplastinen muovi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Värisävy RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille	50 x 10
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	80 mm
Asennusohje	Vaiheen mukaan maks. 4 virtakiskon (osajohdin) asennus on mahdollista Virtakiskopitimen kiinnittämiseen kaappiprofiiliin tarvitaan korimutteri (M8) 4165.500
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK