


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.100 Virtakiskopitimiin

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.100 - Virtakiskopitimiin jakeluvirtakiskojärjestelmille

Pystysuorien jakelukiskojärjestelmien rakentamiseen. Virtakiskokokoot 30 x 5 ja 30 x 10 mm.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9686.100
Tuotekuvaus	Pystysuorien jakelukiskojärjestelmien (2 x 30 x 10 mm, 3-/4- napainen, välietäisyys 70 mm) tai kiskojärjestelmien (30 x 5/10 mm, 3-/4- napainen, 60 mm välietäisyys) asentamiseen RiLine- komponenteilla modulaarisille lähtökentille.
Materiaali	Duroplastinen muovi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	Värisävy RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille	30 x 5/10 30 x 10
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm 70 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,24 kg
Bruttopaino	1,32 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	SV Virtakiskopidin 4- napainen, 70 mm, E-Cu 30x5/10 mm

Hyväksynnät

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK