

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9686.524**

**PE/PEN-virtakiskot E-Cu**

Osavaltio: 14.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.524 - PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin

DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9686.524
Tuotekuvaus	Integroiduilla rei'ityksillä.
Materiaali	E-Cu
Ø hole	11,5 mm
Mitat	Pituus: 300 mm
Sopii:	Leveys: = 400 mm
Poikkipinta-ala	30 mm x 5 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,78 kg
Bruttopaino	0,796 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,39
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Tuotekuvaus	SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 300 mm

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK