


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.530

PE/PEN-virtakiskot E-Cu

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.530 - PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin

DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9686.530
Tuotekuvaus	Integroiduilla rei'ityksillä.
Materiaali	E-Cu
Ø hole	11,5 mm
Mitat	Pituus: 900 mm
Sopii:	Leveys: = 1.000 mm
Poikkipinta-ala	30 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,8 kg
Bruttopaino	4,86 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2,4
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Tuotekuvaus	SV PE/PEN E-Cu kisko 30x10 P=900 2kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------