

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.544

PE/PEN-virtakiskot E-Cu

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.544 - PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin

DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9686.544
Tuotekuvaus	Integroiduilla rei'ityksillä.
Materiaali	E-Cu
Ø hole	11,5 mm
Mitat	Pituus: 300 mm
Sopii:	Leveys: = 400 mm
Poikkipinta-ala	40 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,11 kg
Bruttopaino	2,122 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,05
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Tuotekuvaus	SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 300 mm

Hyväksynät

Selitykset

Vaativustenmukaisuusvakuutus UK