


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9686.582**

**PE/PEN-virtakiskot E-Cu**

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.582 - PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin

DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9686.582
Tuotekuvaus	Integroiduilla rei'ityksillä.
Materiaali	E-Cu
Ø hole	11,5 mm
Mitat	Pituus: 1.100 mm
Sopii:	Leveys: = 1.200 mm
Poikkipinta-ala	80 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	15,7 kg
Bruttopaino	15,76 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	7,85
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Tuotekuvaus	SV PE/PEN E-Cu kisko 80x10 P=1100 2kpl

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------