

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.865

Ruuvi

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.865 - Ruuvi liitoskomponenteille

Liitöntäkulman ja liitöntäsarjan yhdistämiseen (3- ja 4-nap. käytettävissä).



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9686.865
Tuotekuvaus	Komponenttien liittämiseen, esimerkiksi liitöntäkulma ja liitinsarja.
Materiaali	Ruostumaton teräs
Toimitus	Sis. 8 mutteria ja 16 kiristyslevyä.
Mitat	Kierre: M10 Kierrepituus: 55 mm
Pakkausyksikkö	8 kpl
Nettopaino	0,432 kg
Bruttopaino	0,488 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.