

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9690.020

## Energiavarastokaappi

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9690.020 - Energiavarastokaappi VX ESS

Kaapin runko, jossa kattolevy, rei'itetty ovi ja takaseinä. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraajan asennukseen laitehyllyjen avulla.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9690.020
Rakenne	Ilman sisärakennetta
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 1,5 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko Ovi ja takaseinä, rei'itetty Kattolevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	48 kg
Bruttopaino	48,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	162,14 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

VX ESS -energiavarastokaappi, LxKxS: 600x2000x600 mm, ovella ja takaseinällä

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus