

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.033 Energiavarastorunko

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.033 - Energiavarastorunko VX ESS

Kaapin runko, jossa joustava sisärakenne. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraston asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9690.033
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Poikkikisko kiinnityskulmalla: teräslevyä 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Profiilikiskot: sinkitty Poikkikisko kiinnityskulmalla; sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	54 kg
Bruttopaino	54,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
Tuotekuvaus	VX ESS -energiavarastorunko, LxKxS: 800x2000x800 mm, sisäasennuksella