

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.040

Energiavarastokaappi

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.040 - Energiavarastokaappi VX ESS

Kaapin runko, jossa kattolevy, rei'itetty ovi ja takaseinä. Joustava sisärakenne. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraajan asennukseen liukukiskojen avulla.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9690.040
Rakenne	Joustavalla sisärakenteella
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 1,5 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko Ovi ja takaseinä, rei'itetty Kattolevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Koteloitiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	66 kg
Bruttopaino	66,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	208,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080

ominaisuudet

ETIM 9

EC000261

Tuotekuvaus

VX ESS -energiavarastokaappi, LxKxS: 600x2000x600 mm, ovi, takaseinä, sisäasennus

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus