


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9692.050

Liukukisko

Osavaltio: 30.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9692.050 - Liukukisko VX ESS

Upotettavien paristojen kiinnittämiseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9692.050
Materiaali	Teräslevy, 2 mm, sinkitty
Toimitus	Sis. reikänauhan Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	313,9 mm
Kuormitettavuus (staattinen)	120 kg 1 200 N
Sopii:	Kaappityyppi: VX CS Toptec Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	3,6 kg
Bruttopaino	3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
Tuotekuvaus	VX ESS -liukukisko, P: 313,9 mm, kaapille S: 600 mm