

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.908 Monitoimiulkokaappi

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.908 - Monitoimiulkokaappi

Kaksiseinäinen alumiinikotelo ulkoasennukseen, vastusluokka RC2.



ominaisuudet

Tilausnro	CS 9751.908
Tuotekuvaus	1-ovinen, kaksiseinäinen alumiinikotelo ulkoasennukseen, vastusluokka RC 2. Sis. kaapelien hallintajalusta. Valmisteltu yhdistelmä-kiskojen 19"/ETSI sekä Direct Air Cooling Systemin (DAC) asennukseen.
Materiaali	Kotelo, katto, ovi/ovet, pohjalevy: alumiinia, AlMg3, 2,0 mm Asennuslevyt: alumiini, AlMg3, 3,0 m Kiskopitimet ruostumaton teräs 1.4016 (AISI 430)
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaksoiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Sadekatos tuuletettu, valmistettu Direct Air Cooling Systemin (DAC) asennusta varten Ovisalpa mekaanisen asennuslaitteen avulla (n.155°) Kääntökahva ja puoliprofilisylinteri, lukko BJ20027 Kaapelien hallintajalusta, reiät ympäriinsä Laipat Pohjalevy Asennuslevy
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 1.050 mm Syvyys: 500 mm

ominaisuudet

Mitat	Kokonaiskorkeus: 1.600 mm Sadekatos, korkeus: 130 mm Jalustan korkeus: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	841 mm x 948 mm
Ovien määrä	1
Oven avautumiskulma	n. 155°
Lukko	Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä yksin- ja kaksinkertaisella lukkosylinterillä Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: BJ20027
Laippa	Koko: 2 Määrä: 2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	82 kg
Bruttopaino	92 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
Tuotekuvaus	CS-monitoimikotelo MFG 8, 1-ovinen, kaksiseinäinen, LxKxS 1000x1600x500 mm