



# CS 9760.342 - Direct Air Cooling Systems (DAC)

## monitoimikaappeihin

Direct Air Cooler -kattomalli asennettavaksi monitoimikoteloon (MFG). Tuote sopii parhaiten kompensoimaan erittäin suuria häviötehoja Delta T -arvon ollessa alhainen MFG:ssä. Erittäin tehokkaalla poimusuodattimella ympäristön ilmaa suodatetaan ja ohjataan MFG:hen, lämmin sisäilma voi poistua takaiskuventtiin kautta. DAC on integroitu kokonaan MFG-kotelon kattoon ja näin suojassa ilkeivallalta.



## ominaisuudet

|                          |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                | CS 9760.342                                                                                                                                                                                     |
| Materiaali               | Kotelo: Alumiini AlMg3                                                                                                                                                                          |
| Väri                     | RAL 7035                                                                                                                                                                                        |
| Toimitus                 | 12-Napainen WAGO-pistoke                                                                                                                                                                        |
| Ominaisteho              | 110 W/K                                                                                                                                                                                         |
| Nimelliskäyttöjännite    | 48 V (DC)                                                                                                                                                                                       |
| Nimellisvirta maks.      | /tuuletin, DC: 1,8 A                                                                                                                                                                            |
| Liitântätapa (sähköinen) | 12-Napainen WAGO-pistoke                                                                                                                                                                        |
| Mitat                    | Leveys: 875 mm<br>Korkeus: 125 mm<br>Syvyys: 313 mm                                                                                                                                             |
| Ohje                     | Ominaiskäyrä ja hälytykset konfiguroitavissa CS200-ohjelmistolla. Ohjelmisto on ladattavissa osoitteessa <a href="http://www.rittal.fi">www.rittal.fi</a> . Liitântäkaapeli tilattava erikseen. |
| Puhaltimien määrä        | 1                                                                                                                                                                                               |
| Sulake                   | Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A                                                                                                                                                               |

# ominaisuudet

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Lämpötilan säätö                      | Mikroprosessori USB-liitännällä       |
| Käyttölämpötila-alue                  | -33 °C...65 °C                        |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54<br>IP 55 (yhdessä MFG:n kanssa) |
| Sopii tilausnumerolle                 | 9751.908<br>9751.912<br>9751.918      |
| Sopii:                                | MFG 8<br>MFG 12<br>MFG 18             |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl                                 |
| Nettopaino                            | 9.124                                 |
| Bruttopaino                           | 9.66                                  |
| Tullitariffinimike                    | 84158300                              |
| ETIM 9                                | EC000320                              |