

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.071

Betonijalusta

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.071 - Betonijalusta ulkokaappeihin

Betonijalusta CS Toptec- ja peruskaappeihin. Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä.

ominaisuudet

Tilausnro	CS 9765.071
Tuotekuvaus	Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä. Etu-/takaosan jalustalevyissä on sisäpuolinen ruuvikiinnitys, joten ne voidaan irrottaa huollon ajaksi.
Materiaali	Kevytbetoni
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Toimitus	1 peruslevy 2 sivuosaa 2 jaettua jalustalevyä Sis. asennustarvikkeet ja kiinnitysruuvit kotelon kiinnitykseen
Excavation depth	700 mm
Ohje	Toimitusajalla
Mitat	Korkeus: 965 mm
Sopii:	Kaappityyppi: CS Toptec Leveys: 600 mm Syvyys: 600 mm
Sopii syvyyksille	600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	224 kg
Bruttopaino	228 kg
Tullitariffinimike	68109100
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	CS-betonijalusta ulkokotelolle, kotelon LxS: 600x600 mm