


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.088

Betonijalusta

Osavaltio: 4.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.088 - Betonijalusta ulkokaappeihin

Betonijalusta CS Toptec- ja peruskaappeihin. Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä.

ominaisuudet

Tilausnro	CS 9765.088
Tuotekuvaus	Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä. Etu-/takaosan jalustalevyissä on sisäpuolinen ruuvikiinnitys, joten ne voidaan irrottaa huollon ajaksi.
Materiaali	Kevytbetoni
Pintakäsittely	Käsitlemätön
Toimitus	1 peruslevy 2 sivuosaa 2 jaettava jalustalevyä Sis. asennustarvikkeet ja kiinnitysruuvit kotelon kiinnitykseen
Excavation depth	700 mm
Ohje	Toimitusajalla
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Mitat	Korkeus: 965 mm
Sopii:	Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit Leveys: = 800 mm Syvyys: = 400 mm
Sopii syvyyksille	400 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	194,75 kg
Bruttopaino	205 kg
Tullitariffinimike	68109100
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003