

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Kaappivalaisin, 48 V DC

Osavaltio: 15.6.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Kaappivalaisin, 48 V DC liitántäjohtimilla

Lujatekoinen valaisin, kiinnitetään runkoprofiiliin vaaka- tai pystyasentoon jousikiinnikkeillä tai käytetään suorana valonlähteenä huoltotöiden aikana ripustamalla.

ominaisuudet

Tilausnro	CS 9765.150
Tuotekuvaus	Vankkarakenteinen valaisin. Kiinnitetään runkoprofiiliin vaaka- tai pystysuoraan jousiliittimien avulla. Voidaan käyttää suorana valonlähteenä huoltotöiden aikana ripustamalla se käännettävään muovihakaseen. Iskunkestävä kotelo, materiaali PMMA (polymetyylimetakrylaatti) suojausluokka II.
Toimitus	2 jousiliitintä Kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	11 W
Halkaisija	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Pituus	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Liitántäkaapeliin pituus	3 m
Liitántämahdollisuudet	Integroitu liitántäkaapeli, jossa avoin pää
Valonlähde	Loistelamppu TC-SEL, 4-nast.
Valovirta	900 lm
Mitat	Pituus: 450 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...40 °C
Nimelliskäyttöjännite	48 V (DC)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 64
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	1.03
Bruttopaino	1.05
Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241