

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9776.500

Jäähdytin ulkokäyttöön

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9776.500 - Jäähdytin ulkokäyttöön CS Topteciin

Jäähdytysteho/lämmitys 1 400 W/400 W, lämpötilansäätö e-Comfort-säätimellä. Kiinnitys CS Topteciin kolmeen asentoon: pinta-asennus, osittainen uppoasennus ja täydellinen uppoasennus.

ominaisuudet

Tilausno	CS 9776.500
Tuotekuvaus	Lämpötilan säätely e Comfort -säätimellä. Jäähdytin voidaan asentaa kytkentäkaappiin kolmella eri tavalla (pinta-asennus, osittainen uppoasennus tai täydellinen uppoasennus).
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Alumiini
Pintakäsittely	Pulverimaalattu Polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitántävalmiiksi (pistokeliitántäinen riviliitin) Asennuskehys ulkojäähdyttimen yleiskiinnitykseen pinta-asennusta, osittaista uppoasennusta ja täydellistä uppoasennusta varten
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 55
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.000 W Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.150 W Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 650 W Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 700 W
Heater output	400 W
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 24 A 60 Hz:ssä: 22 A

ominaisuudet

Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto, 50 Hz: 600 m ³ /h Ulkokierto, 60 Hz: 625 m ³ /h Sisäkierto, 50 Hz: 600 m ³ /h Sisäkierto, 60 Hz: 625 m ³ /h
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 5 A 60 Hz:ssä: 5 A
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-33 °C...55 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,45 kg
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 640 W Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 760 W Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 780 W Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 920 W
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 1.000 mm Syvyys: 150 mm
Laitteen mitat sis. tiivistekehysten ja design-suojuksen	Leveys: 550 mm Korkeus: 1.050 mm Syvyys: 285 mm
Sopii:	Kaappityyppi: CS Toptec Leveys: ≥ 800 mm Syvyys: ≥ 1.200 mm
Asennustapa	Yleisasennus (pinta-asennus, osittainen uppoasennus, täydellinen uppoasennus)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	42 kg
Bruttopaino	45 kg
Tullitariffinimike	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus