

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.666

CS Toptec, rivitettävä

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.666 - CS Toptec, rivitettävä

Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi 100 mm:n jalustalla, ovi, takaseinä ja saumattomasti rivitettävä sadekatos. Koko kaappirunko on käytettävissä tehokkaan ja joustavan sisäasennuksen aikaansaamiseksi.



ominaisuudet

Tilausno	CS 9781.666
Rakenne	rivitykseen Ilman aukkoa
Materiaali	Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3 Sadekatos: Alumiini
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027 Takaseinä Sadekatos Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 600 mm
Mitat	Kokonaiskorkeus: 1.745 mm Sadekatos, korkeus: 45 mm Jalustan korkeus: 100 mm
Ovien määrä	1
Lukko	Lukituksen rakenne: 4-pistetankolukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: BJ20027
Laippa	Koko: 2 Määrä: 2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-koodi	IK10
Ohje	Tuplakuorirakenne Yksittäiskaapin asennusta varten tarvitaan rivitettävän CS Toptec -kaapin sivuseinät
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	55 kg
Bruttopaino	65 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	CS Toptec, rivitettävä, LxKxS: 600x1600x600 mm

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus