

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.828

CS Toptec, rivitettävä

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.828 - CS Toptec, rivitettävä

Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi 100 mm:n jalustalla, ovi, takaseinä ja saumattomasti rivitettävä sadekatos. Koko kaappirunko on käytettävissä tehokkaan ja joustavan sisäasennuksen aikaansaamiseksi.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | CS 9781.828 |
| Rakenne | rivitykseen Ilman aukkoa |
| Materiaali | Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3 Sadekatos: Alumiini |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027 Takaseinä Sadekatos Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm |
| Mitat | Kokonaiskorkeus: 2.145 mm Sadekatos, korkeus: 45 mm Jalustan korkeus: 100 mm |
| Ovien määrä | 1 |
| Lukko | Lukituksen rakenne: 4-pistetankolukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: BJ20027 |
| Laippa | Koko: 2 Määrä: 2 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Ohje | Tuplakuorirakenne Yksittäiskaapin asennusta varten tarvitaan rivitettävän CS Toptec -kaapin sivuseinät |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 86 kg |
| Bruttopaino | 96 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | CS Toptec, rivitettävä, LxKxS: 800x2000x800 mm |

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus