

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9782.818

## CS Toptec, rivitettävä

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9782.818 - CS Toptec, rivitettävä

Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi 100 mm:n jalustalla, ovi, takaseinä ja saumattomasti rivitettävä sadekatos. Koko kaappirunko on käytettävissä tehokkaan ja joustavan sisäasennuksen aikaansaamiseksi. Kotelo on valmisteltu seinään asennettavan Blue e+ -jäähdyttimen ulkokäyttöä varten.



## ominaisuudet

Tilausno	CS 9782.818
Rakenne	rivitykseen Aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW
Materiaali	Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3 Sadekatos: Alumiini
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027 Takaseinä Sadekatos Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 800 mm
Mitat	Kokonaiskorkeus: 1.345 mm Sadekatos, korkeus: 45 mm Jalustan korkeus: 100 mm
Ovien määrä	1
Lukko	Lukituksen rakenne: 4-pistetankolukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: BJ20027
Laippa	Koko: 2 Määrä: 2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-koodi	IK10
Ohje	Tuplakuorirakenne Yksittäiskaapin asennusta varten tarvitaan rivitettävän CS Toptec -kaapin sivuseinät
Ohje tilausnumerosta	Aukon sulkemiseen tarvitaan ilmastointilaite tai sovitinlevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	63,5 kg
Bruttopaino	73,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	CS Toptec, rivitettävä, LxKxS: 800x1200x800 mm, aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus