

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.520 Basic-ulkokaappi

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.520 - Basic-ulkokaappi

Yksiseinäinen kotelojärjestelmä, yksi- tai kaksiovinen. Käyttövalmiina kaikkiin kohteisiin, joissa on passiivinen sisärakenne tai vähäinen häviöteho ulkoalueella. Kattokonseptissa tuuletusritilät joka puolella



ominaisuudet

Tilausno	CS 9783.520
Tuotekuvaus	Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.
Materiaali	Alumiini AlMg3
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Kolmiosainen pohjalevy 25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyys suunnassa Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofilisylinteri, lukko BJ20027 Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana Sadekatos
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 400 mm

ominaisuudet

Mitat	Kokonaiskorkeus: 1.355 mm Sadekatoksen leveys: 850 mm Sadekatos, korkeus: 55 mm Sadekatoksen syvyys: 450 mm Sisäleveys: 712 mm Sisäkorkeus: 1.112 mm Sisäsyvyys: 349 mm Jalustan korkeus: 100 mm
-------	---

Type rating UL 50E:n mukaan	Type 3R
-----------------------------	---------

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
---------------------------------------	-------

IK-koodi	IK10
----------	------

Pohjamateriaali	Alumiini
-----------------	----------

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Nettopaino	46 kg
------------	-------

Bruttopaino	48 kg
-------------	-------

Tullitariffinimike	94032080
--------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------
