

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.550 Basic-ulkokaappi

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.550 - Basic-ulkokaappi

Yksiseinäinen kotelojärjestelmä, yksi- tai kaksiovinen. Käyttövalmiina kaikkiin kohteisiin, joissa on passiivinen sisärakenne tai vähäinen häviöteho ulkoalueella. Kattokonseptissa tuuletusritilät joka puolella



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausno | CS 9783.550 |
| Tuotekuvaus | Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. |
| Materiaali | Alumiini AlMg3 |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Kolmiosainen pohjalevy 25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyys suunnassa Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofilisylinteri, lukko BJ20027 Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana Sadekatos |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 400 mm |

ominaisuudet

| | |
|-------|---|
| Mitat | Kokonaiskorkeus: 1.355 mm Sadekatoksen leveys: 650 mm Sadekatos, korkeus: 55 mm Sadekatoksen syvyys: 450 mm Sisäleveys: 512 mm Sisäkorkeus: 1.112 mm Sisäsyvyys: 349 mm Jalustan korkeus: 100 mm |
|-------|---|

| | |
|-----------------------------|---------|
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 3R |
|-----------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|----------|------|
| IK-koodi | IK10 |
|----------|------|

| | |
|-----------------|----------|
| Pohjamateriaali | Alumiini |
|-----------------|----------|

| | |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

| | |
|------------|----------|
| Nettopaino | 38,95 kg |
|------------|----------|

| | |
|-------------|-------|
| Bruttopaino | 41 kg |
|-------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Tullitariffinimike | 94032080 |
|--------------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|
