

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.610 Basic-ulkokaappi

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.610 - Basic-ulkokaappi

Yksiseinäinen kotelojärjestelmä, yksi- tai kaksiovinen. Käyttövalmiina kaikkiin kohteisiin, joissa on passiivinen sisärakenne tai vähäinen häviöteho ulkoalueella. Kattokonseptissa tuuletusritilät joka puolella



## ominaisuudet

Tilausno	CS 9783.610
Tuotekuvaus	Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.
Materiaali	Alumiini AlMg3
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Kolmiosainen pohjalevy 25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyys suunnassa Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofilisylinteri, lukko BJ20027 Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana Sadekatos
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 500 mm

# ominaisuudet

Mitat	Kokonaiskorkeus: 1.355 mm Sadekatoksen leveys: 850 mm Sadekatos, korkeus: 55 mm Sadekatoksen syvyys: 550 mm Sisäleveys: 712 mm Sisäkorkeus: 1.112 mm Sisäsyvyys: 449 mm Jalustan korkeus: 100 mm
Ovien määrä	1
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 3R
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
IK-koodi	IK10
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	34 kg
Bruttopaino	36,15 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	CS ulkokaappi, Basic, 800x1200x500 mm LxKxS, alumiinia RAL7035, 100 mm jalustalla ja sadekatoksella, yksi ovi edessä

## Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------