

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.520 Basic-ulkokaappi

Osavaltio: 5.9.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.520 - Basic-ulkokaappi

Yksiseinäinen kotelojärjestelmä, yksi- tai kaksiovinen. Käyttövalmiina kaikkiin kohteisiin, joissa on passiivinen sisärakenne tai vähäinen häviöteho ulkoalueella. Kattokonseptissa tuuletusritilät joka puolella



ominaisuudet

Tilausno	CS 9784.520
Rakenne	1200 mm leveässä kaapissa on kaksi 600 mm levyistä asennuskenttää
Tuotokuvaus	Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.
Materiaali	Alumiini AlMg3
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Kolmiosainen pohjalevy 25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyyssuunnassa Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofilisylinteri, lukko BJ20027 Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana Sadekatos

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 1.200 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 400 mm
Mitat	Kokonaiskorkeus: 1.355 mm Sadekatoksen leveys: 1.250 mm Sadekatos, korkeus: 55 mm Sadekatoksen syvyys: 450 mm Sisäleveys: 512 mm Sisäkorkeus: 1.112 mm Sisäsyvyys: 349 mm Jalustan korkeus: 100 mm
Design Centre bar	Irrottavalla keskikiskolla, 2 lukittavaa ovea
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 3R
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
IK-koodi	IK10
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	66
Bruttopaino	67
EAN	4028177569195
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynät

Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------