

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.540 Basic-ulkokaappi

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.540 - Basic-ulkokaappi

Yksiseinäinen kotelojärjestelmä, yksi- tai kaksiovinen. Käyttövalmiina kaikkiin kohteisiin, joissa on passiivinen sisärakenne tai vähäinen häviöteho ulkoalueella. Kattokonseptissa tuuletusritilät joka puolella



ominaisuudet

Tilausno	CS 9784.540
Tuotekuvaus	Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.
Materiaali	Alumiini AlMg3
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Kolmiosainen pohjalevy 25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyys suunnassa Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofilisylinteri, lukko BJ20027 Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana Sadekatos
Mitat	Leveys: 1.200 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 500 mm

ominaisuudet

Mitat	Kokonaiskorkeus: 1.355 mm Sadekatoksen leveys: 1.250 mm Sadekatos, korkeus: 55 mm Sadekatoksen syvyys: 550 mm Sisäleveys: 1.112 mm Sisäkorkeus: 1.112 mm Sisäsyvyys: 449 mm Jalustan korkeus: 100 mm
Design Centre bar	Irrotettavalla keskikiskolla, 2 lukittavaa ovea
Ovien määrä	2
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 3R
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
IK-koodi	IK10
Ohje	1200 mm leveässä kaapissa on kaksi 600 mm levyistä asennuskenttää
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	66 kg
Bruttopaino	71 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	CS ulkokaappi, Basic, 1200x1200x500 mm LxKxS, alumiinia RAL7035, 100 mm jalustalla ja sadekatoksella, pariovet edessä

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus
------------	-------------------------------