

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9784.640 Basic-ulkokaappi

Osavaltio: 20.3.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9784.640 - Basic-ulkokaappi

Yksiseinäinen kotelojärjestelmä, yksi- tai kaksiovinen. Käyttövalmiina kaikkiin kohteisiin, joissa on passiivinen sisärakenne tai vähäinen häviöteho ulkoalueella. Kattokonseptissa tuuletusritilät joka puolella



## ominaisuudet

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro      | CS 9784.640                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rakenne        | 1200 mm leveässä kaapissa on kaksi 600 mm levyistä asennuskenttää                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tuotekuvaus    | Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiaali     | Alumiini AlMg3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu<br>UV-kestävä polyesteri                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Väri           | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toimitus       | Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu<br>Kolmiosainen pohjalevy<br>25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyys suunnassa<br>Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027<br>Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana<br>Sadekatos |

## ominaisuudet

|                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitat                                 | Leveys: 1.200 mm<br>Korkeus: 1.200 mm<br>Syvyys: 500 mm                                                                                                                                                                 |
| Mitat                                 | Kokonaiskorkeus: 1.355 mm<br>Sadekatoksen leveys: 1.250 mm<br>Sadekatos, korkeus: 55 mm<br>Sadekatoksen syvyys: 550 mm<br>Sisäleveys: 512 mm<br>Sisäkorkeus: 1.112 mm<br>Sisäsyvyys: 449 mm<br>Jalustan korkeus: 100 mm |
| Design Centre bar                     | Ilman keskikiskoa, limittäin menevillä ovilla                                                                                                                                                                           |
| Type rating UL 50E:n mukaan           | Type 3R                                                                                                                                                                                                                 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55                                                                                                                                                                                                                   |
| IK-koodi                              | IK10                                                                                                                                                                                                                    |
| Pohjamateriaali                       | Alumiini                                                                                                                                                                                                                |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl                                                                                                                                                                                                                   |
| Nettopaino                            | 52 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Bruttopaino                           | 53 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Tullitariffinimike                    | 94032080                                                                                                                                                                                                                |
| ETIM 9                                | EC000261                                                                                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                            | 27180101                                                                                                                                                                                                                |

## Hyväksynnät

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|------------|------------------------------|