

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 9785.040

Puoliprofilisylinteri

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 9785.040 - Puoliprofiilisyylinteri Kahvajärjestelmille

Puoliprofiilisyylinteri lukkopesille standardin DIN 18 252 mukaan, lukko sulkeutuu eri tavoin yhdessä VP:ssä.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 9785.040
Toimitus	kolmella avaimella / lukkopesä
Pituus	40 mm
Asennus kahvajärjestelmään	Komfort-kahva VX puoliprofiilisyylinterille Komfort-kahva TS puoliprofiilisyylinterille AX-Komfort-kahva AX-Mini-Komfort-kahva Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders Mini-Komfort-kahva AE puoliprofiilisyylinteriä varten Ergoform-S-vakiokahva
Ohje	Valmisteltu vain vastaaville Rittal-kahvajärjestelmille
Lukko	avainjärjestelmä: Puoliprofiilisyylinteri DIN 18 252:n mukaan sulkeutuu eri tavoin
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,14 kg
Bruttopaino	0,15 kg
Tullitariffinimike	83016000
ETIM 9	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Tuotekuvaus	CS sylinterilukko TopTec CR