

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 9785.042

Puoliprofilisylinteri

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 9785.042 - Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

Puoliprofiilisylinteri lukkopesille standardin DIN 18 252 mukaan, lukko sarjoitettu yhdessä VP:ssä.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 9785.042
Toimitus	kolmella avaimella / lukkopesä
Pituus	40 mm
Asennus kahvajärjestelmään	Komfort-kahva VX puoliprofiilisylinterille Komfort-kahva TS puoliprofiilisylinterille AX-Komfort-kahva AX-Mini-Komfort-kahva Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders Mini-Komfort-kahva AE puoliprofiilisylinteriä varten Ergoform-S-vakiokahva
Ohje	Valmisteltu vain vastaaville Rittal-kahvajärjestelmille
Lukko	avainjärjestelmä: Puoliprofiilisylinteri DIN 18 252:n mukaan Lukko sarjoitettu yhdessä VP:ssä, eri VP:t eivät ole sarjoitettuja.
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,28 kg
Bruttopaino	0,295 kg
Tullitariffinimike	83016000
ETIM 9	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Tuotekuvaus	CS Puoliprofiilisylinteri vp=2kpl