

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025 Ulkoseinäkotelo

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - Ulkoseinäkotelo

Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten.



ominaisuudet

Tilausnro	CS 9791.025
Tuotekuvaus	Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten
Materiaali	Kotelo ja asennuslevy Alumiinia AlMg3 Kotelon sisäovi: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Kotelo: jauhepäällistettyä, UV-säteilyn kestävä polyesteriä
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Sisäkotelo ja asennuslevy, laippalevy ja turvalukitus Asennuskulma kytkentäkaapin lämpötilansäätimelle tai hygrostaatile Ulompi kotelo design-kuorella, turvalukko 3524 E 2 C-profiilikiskoa takaseinässä
Mitat	Leveys: 420 mm Korkeus: 560 mm Syvyys: 210 mm

ominaisuudet

Sisämitat	Sisäleveys: 330 mm Sisäkorkeus: 420 mm Sisäsyvyys: 145 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	320 mm x 410 mm
Sisempi kotelo	Leveys: 350 mm Korkeus: 440 mm Syvyys: 170 mm
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Ohje	Toimitusajalla
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9,584 kg
Bruttopaino	10,088 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	CS ulkoseinäkotelo, 420x560x210 mm LxKxS, alumiinia, asennuslevyllä, sisäkotelolla

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus Vaativuuden mukaisuusvakuutus UK
------------	---