



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.095

### VX IT version « Open »

État: 17/02/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](http://ittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 1182.095 - VX IT version « Open »

Version VX IT standard, sans porte avant ni arrière



## Caractéristiques

Référence	VX 1182.095
Modèle	Ossature d'armoire VX avec toit sans porte avant et arrière avec fentes d'aération Sans panneaux latéraux
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Équipement intérieur : laqué
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de l'armoire et toit : RAL 7035 Aménagement intérieur : RAL 9005

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire Montants 19" Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe. 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe) 25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) Palette IPPC Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur	42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	87 mm / 193 mm
Instalation position in 19" area	avant et arrière
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	720 mm
Fixation 19"	vissé en haut et en bas sur la traverse latérale
Modèle	Standard
Modèle de toit	en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Modèle de montants	Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
Modèle de base	à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"	avant et arrière
Charge admissible	15 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416	12 000 N
Matériau de base	Tôle d'acier

## Caractéristiques

---

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	67 kg
Poids brut	69 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	Baie VX IT version « Open », montants 19" vissés en haut et en bas sur les traverses latérales, LHP : 800x2000x1000 mm, RAL 7035

---

## Approbation

---

Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité
--------------	--

---