Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1381.450 Porte intérieure

État: 29/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SZ 1381.450 - Porte intérieure pour coffret électrique AX

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.







Caractéristiques

Référence	SZ 1381.450
Matériau	Porte : tôle d'acier
Finition	Porte : revêtement poudre, laque texturée
Couleur	Porte : RAL 7035
Composition de la livraison	Porte Serrure à panneton double de 3 mm Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier ou en acier inoxydable uniquement en association avec rail pour équipement intérieur AX
Remarque	Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
Convient au type d'enveloppe	AX en tôle d'acier
Convient à la largeur	400 mm
Convient à la hauteur	500 mm
Épaisseur de matériau de la porte	1 mm
Angle d'ouverture de la porte	100°
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Poids net	2.6
Poids brut	2.64
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177971165
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3