

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

Coffret mural EL, en 2 parties

État: 17/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

EL 1919.500 - Coffret mural EL, en 2 parties avec cadre pivotant

Coffret mural en 2 parties, avec cadre pivotant. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

Référence	EL 1919.500
Modèle	avec cadre pivotant
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce au cadre pivotant.
Matériaux	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Cadre pivotant : tôle d'acier Porte frontale : profilé en aluminium extrudé, verre acrylique, 3 mm
Finition	Coffret et cadre pivotant : apprêt et revêtement poudre Porte frontale : anodisée
Couleur	Coffret et cadre pivotant : RAL 7035 Porte frontale : argent
Composition de la livraison	Coffret Porte avant Cadre pivotant 19", monté Avec accessoires de fixation
Unités de hauteur	6 U
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 369 mm
Profondeur de montage	270 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 537 mm Hauteur utile: 317 mm
Matériaux de base	Aluminium
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55

Caractéristiques

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_
DOOR_TO_SWING_FRAME 67 - 97 mm

Unité d'emballage 1 p.

Poids net 19.8

Poids brut 20.8

EAN 4028177462892

ECLASS 8.0 27142408

Approbation

Approbation Lloyds Register of Shipping