

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2243.605

# Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 21/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2243.605 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | EL 2243.605  |
| Modèle                      | Coffret mural IT<br>avec plaque de montage et montants 19" fixes   |
| Description produit         | Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.   |
| Matériau                    | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm   |
| Finition                    | Revêtement poudre  |
| General colour              | RAL 7035   |
| Couleur                     | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035<br>Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)  |
| Composition de la livraison | Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison)<br>Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe<br>Porte vitrée design<br>1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques<br>Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage<br>Serrure de sécurité 3524 E |
| Unités de hauteur           | 3 U  |
| Dimensions                  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 212 mm<br>Profondeur: 373 mm   |
| Profondeur de montage       | 320 mm   |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Dimensions utiles                                     | Largeur utile: 502 mm<br>Hauteur utile: 149 mm |
| Profondeur de la partie pivotante                     | 216 mm   |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)            | 485 mm x 165 mm                                |
| Profondeur de la partie murale                        | 135 mm   |
| Code IK   | IK08   |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 150 N  |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier                                   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 55  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.   |
| Poids net   | 18,684 kg                                      |
| Poids brut  | 19,667 kg                                      |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080                                       |
| ETIM 9  | EC002500                                       |
| ETIM 8  | EC002500                                       |
| ECLASS 8.0  | 27180208                                       |
| Description produit                                   | Coffret 19" 3 parties 3U, IP55                 |

# Approbation

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Approbation | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|-------------|---------------------------------------|