

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2249.605

Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 22/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2249.605 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | EL 2249.605 |
| Modèle | Coffret mural IT avec plaque de montage et montants 19" fixes |
| Description produit | Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante. |
| Matériau | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| General colour | RAL 7035 |
| Couleur | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise) |
| Composition de la livraison | Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison) Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E |
| Unités de hauteur | 9 U |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 478 mm Profondeur: 373 mm |
| Profondeur de montage | 320 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions utiles | Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 415 mm |
| Profondeur de la partie pivotante | 216 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 485 mm x 432 mm |
| Profondeur de la partie murale | 135 mm |
| Code IK | IK08 |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 450 N |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 28,5 kg |
| Poids brut | 30 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Description produit | Coffret 19" 3 parties 9U, IP55 |

Approbation

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Approbation | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-------------|---------------------------------------|