Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SG 2369.020 Lumière continue

État: 18/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SG 2369.020 - Lumière continue pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.

Caractéristiques

Référence	SG 2369.020
Modèle	Lumière continue
Description produit	Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules de tension identique
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette. Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale. Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur	Jaune
Diamètre	70 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	2500 V AC
Tension nominale d'isolation	250 V AC
Remarque concernant la référence	Les ampoules à incandescence ne font pas partie de la livraison.
Dimensions	Hauteur: 56 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure
Tension nominale	12 V - 240 V (AC/DC)

© Rittal 2025

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.07
Poids brut	0.094
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177219946
ECLASS 8.0	27371220

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3