


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.030

Module sonore

État: 7/01/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.030 - Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.

Caractéristiques

Référence	SG 2376.030
Modèle	Niveau sonore et 8 tons réglables, 100 dB, max. 25 mA
Description produit	Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Domaines d'application	Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide
Couleur	Noir
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	2500 V AC
Tension nominale d'isolation	250 V AC
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.11
Poids brut	0.112
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177220461
ECLASS 8.0	27371237

Approbation

Approbation

UR